

**HOLEX****Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642950 M12
GTIN	4045197562487
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 24 mm

Délka: 140 mm

**Technický popis**

Pro šrouby	M12
Ø na straně pohonu	24 mm
Délka	140 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

