

HOLEX**Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642850 M10 |
| GTIN | 4045197562425 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 22 mm

Délka: 60 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Ø na straně pohonu | 22 mm |
| Pro šrouby | M10 |
| Délka | 60 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Unášecí profil | 1000-hranný šroubovák |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

