

Mitutoyo**Vestavné posuvné měřítko vertikální, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499402 100
GTIN	4946368128368
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

Vestavné posuvné měřítko s kapacitním, elektronickým systémem měření. **Vertikální montáž.**

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Celková délka L ₂	220 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm

Délka měřicí lišty L ₁	244 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Hmotnost	250 g
Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vestavné posuvné měřítko

Služby

KalibrováníUniverzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm	021400 600
---	------------

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S11E	498966 S11E