

Mitutoyo**Vestavné posuvné měřítko vertikální, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499402 150
GTIN	4946368128382
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

Vestavné posuvné měřítko s kapacitním, elektronickým systémem měření. **Vertikální montáž.**

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Celková délka L ₂	270 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Délka měřicí lišty L ₁	294 mm

Odečet	0,01 mm
Hmotnost	280 g
Rozsah měření	0 - 150 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vestavné posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm

021400 600

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357