

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 21X24mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	617600 21X24
GTIN	4018754021390
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	34,7 mm
Rozměr klíče $_1$	21 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	30,5 mm
Rozměr klíče $_2$	24 mm
Maximální výška očka $h_{1\max}$	10,8 mm
Délka klíče L	235 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč