



Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 10X11 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 617900 10X11 |
| GTIN | 4045197385680 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 130 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 16 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 17 mm

maximální výška oka $h_{1\max}$: 6 mm

Technický popis

| | |
|--|-------------------|
| Otvor klíče 2 | 11 mm |
| maximální výška oka $h_{1\max}$ | 6 mm |
| maximální \varnothing kroužku D_2 max. | 17 mm |
| Délka klíče L | 130 mm |
| Otvor klíče 1 | 10 mm |
| maximální \varnothing kroužku D_1 max. | 16 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 0 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | fosfátovaný |
| Atribut názvu produktu | fosfátovaný |
| Druh produktu | Maticový klíč |