

**Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Hlavy na obou koncích ploché, zalomené. S profilem **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Technický popis

Délka klíče L	250 mm
Maximální výška oka $h_{1\ max}$	13,5 mm
Rozměr klíče a_2	19 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1\ max.$	24,1 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2\ max.$	27 mm
Rozměr klíče a_1	17 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Maticový klíč