



Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 13X17 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	617900 13X17
GTIN	4045197385703
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 165 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 20,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 25,5 mm

maximální výška oka $h_{1\max}$: 8 mm

Technický popis

Délka klíče L	165 mm
Otvor klíče 2	17 mm
Otvor klíče 1	13 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	20,5 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	25,5 mm
maximální výška oka $h_{1\max}$	8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč