



Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 21X24 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 228 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 30,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 34,7 mm

maximální výška očka $h_{1\max}$: 10,8 mm

Technický popis

maximální \varnothing kroužku D_2 max.	34,7 mm
maximální výška očka $h_{1\max}$	10,8 mm
Otvor klíče 2	24 mm
Otvor klíče 1	21 mm
Délka klíče L	228 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	30,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč