

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 12X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče 1	12 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	19 mm
Délka klíče L	144 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	21 mm
Maximální výška oka $h_{1\text{ max}}$	6,8 mm
Rozměr klíče 2	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč