

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643320 12
GTIN	4045197562289
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhrany s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

6hran	12 mm
Délka	140 mm
Ø na straně pohonu	24 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče