

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 17X19mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Délka klíče L	185 mm
Rozměr klíče $z_2$	19 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	26,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	27,6 mm
Maximální výška očka $h_{1\max}$	8,8 mm
Rozměr klíče $z_1$	17 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč