



Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 27X32 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 288 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 38,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 45,5 mm

maximální výška oka $h_{1 \max}$: 12,8 mm

Technický popis

Otvor klíče 2	32 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	45,5 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	38,5 mm
Délka klíče L	288 mm
Otvor klíče 1	27 mm
maximální výška oka $h_{1 \max}$	12,8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč