

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 14X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**HOLEX** – s oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**HOLEX** – chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Rozměr klíče $l_1$	14 mm
Rozměr klíče $l_2$	15 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	21,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	23 mm
Maximální výška oka $h_{1\max}$	7,5 mm
Délka klíče L	159 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč