



Kalhoty s laclem splňující více norem Multiseven, žlutá / chrpově modrá, Konfekční velikost DE: 48



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 091785 48 |
| GTIN | 4046181590516 |
| Třída artiklu | 09S |

Popis

Provedení:

Laclové kalhoty s pružnými šlemi pro vysoký komfort nošení, ideální pro svařovací práce.

- **Vsazená náprsní kapsa s patkou a zipem.**
- **Šířkově nastavitelný pas.**
- **Dvě postranní šikmé kapsy.**
- **Cargo kapsa se vsazenou kapsou na mobil.**
- **Vsazená hýžděvá kapsa s patkou a zipem.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Složení tkaniny: 2 % speciální vlákno

Složení tkaniny: 55 % modakryl

Složení tkaniny: 43 % bavlna

Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 350 g/m²

Prát: 60 °C barevné prádlo

Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--|
| Velikost FR | 52 |
| Konfekční velikost DE | 48 |
| Velikost IT | 52 |
| Pohlaví | pánské |
| Složení tkaniny | 2 % speciální vlákno |
| Složení tkaniny | 55 % modakryl |
| Složení tkaniny | 43 % bavlna |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m ² |
| Prát | 60 °C barevné prádlo |
| Bělit | Nebělit |
| Chemické čištění | Šetrné čištění perchlorethylenem |
| Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) |
| Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C |
| Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku |
| Barva | žlutá / chrpově modrá |
| Norma | EN 13034-6 |
| Norma | EN 61482-1-2 |
| Norma | EN ISO 20471 |