



Kalhoty s laclem splňující více norem Multiseven, žlutá / chrpově modrá, Konfekční velikost DE: 52



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	091785 52
GTIN	4046181590530
Třída artiklu	09S

Popis

Provedení:

Laclové kalhoty s pružnými šlemi pro vysoký komfort nošení, ideální pro svařovací práce.

- **Vsazená náprsní kapsa s patkou a zipem.**
- **Šířkově nastavitelný pas.**
- **Dvě postranní šikmé kapsy.**
- **Cargo kapsa se vsazenou kapsou na mobil.**
- **Vsazená hýžděová kapsa s patkou a zipem.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Složení tkaniny: 2 % speciální vlákno

Složení tkaniny: 55 % modakryl

Složení tkaniny: 43 % bavlna

Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 350 g/m²

Prát: 60 °C barevné prádlo

Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti

Technický popis

Velikost IT	56
Velikost FR	56
Konfekční velikost DE	52
Pohlaví	pánské
Složení tkaniny	2 % speciální vlákno
Složení tkaniny	55 % modakryl
Složení tkaniny	43 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	350 g/m ²
Prát	60 °C barevné prádlo
Bělit	Nebělit
Chemické čištění	Šetrné čištění perchlorethylenem
Sušit	Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit	Mírný, horký, do maximálně 150 °C
Oděv dle	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Oděv dle	DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Oděv dle	DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva	žlutá / chrpově modrá
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471