



## 6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643300 12
GTIN	4018754007011
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

### Technický popis

Délka	140 mm
Ø na straně pohonu	23,7 mm
6hran	12 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče