

**Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 12X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Hlavy na obou koncích ploché, zalomené. S profilem **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Technický popis

Rozměr klíče $_2$	13 mm
Maximální výška oka $h_{1 \max}$	10,5 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1 \max.$	17,3 mm
Délka klíče L	203 mm
Rozměr klíče $_1$	12 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2 \max.$	18,6 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Maticový klíč