

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 19X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

STAHLWILLE – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Technický popis

Rozměr klíče z_2	22 mm
Maximální výška oka $h_{1\max}$	10,8 mm
Rozměr klíče z_1	19 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2\max.$	32,4 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1\max.$	29 mm
Délka klíče L	210 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč