



6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643450 6
GTIN	4018754007349
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Délka	100 mm
6hran	6 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče