




6hranná zástrčná hlavice s čepovým vedením, 1/2 palce, 6hran: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643400 10
GTIN	4018754006502
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby Ribe-CS dle DIN 6912.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Délka	60 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
6hran	10 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák s čepem
Druh produktu	Nástrčné klíče