

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 6X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	100 mm
Rozměr klíče $_1$	6 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	12 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	10,5 mm
Rozměr klíče $_2$	7 mm
Maximální výška oka $h_{1\max}$	4,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč