



## 6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643450 10
GTIN	4018754007363
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643439

### Technický popis

6hran	10 mm
Délka	100 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
S kulovou hlavou	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče