



## Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce, Profil Torx®: TX50



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643650 TX50
GTIN	4018754006700
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643629

### Technický popis

Ø na straně pohonu	22,7 mm
Profil Torx®	TX50
Délka	55 mm
Rozměr profilu A	8,8 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

