

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643320 7
GTIN	4045197562258
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhrany s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na straně pohonu	22 mm
6hran	7 mm
Délka	120 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče