

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 5mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	643420 5
GTIN	4045197562357
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhrany s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

6hran	5 mm
Ø na straně pohonu	22 mm
Délka	100 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče