



Klíč startéru a bloku, Rozměry klíčů: 10X12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný očkový klíč ve tvaru oblouku. Přesně tolerované otvory klíče. Nekroutící se dvojitá profilová rukojeť ve tvaru T. S profilem **AS-Drive**.

Použití:

Speciálně pro práce na bloku motoru, např. k montáži sytičů, alternátorů atd. a všude tam, kde jsou šrouby a matice těžko dosažitelné běžnými očkovými klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Technický popis

Ø očka D ₁	16,5 mm
Délka klíče	150 mm
Rozměr klíče ₂	12 mm
Ø očka D ₂	19,5 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výška hlavy h	6,5 mm
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Ocel Chrome-Alloy

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Boční kroužek AS-Drive	ano
Tvar oblouku	ano
Druh produktu	Maticový klíč