

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 10X11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619200 10X11
GTIN	4018754021901
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

**Norma:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

**Technický popis**

Maximální výška oka $h_{1 \max}$	8,5 mm
Délka klíče L	155 mm
Maximální výška oka $h_{2 \max}$	9 mm
Rozměr klíče $1$	10 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2 \max.$	21,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1 \max.$	19,5 mm
Rozměr klíče $2$	11 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč