



## 6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627370 5
GTIN	7610733219018
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

### Technický popis

Délka ramen	170×16 mm
Povrch	povrch chromovaný na nikl
6hran	5 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ano
Krátké rameno	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

