



## 12hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	644600 2
GTIN	4018754009497
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

**Norma:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

### Technický popis

Rozměr klíče	2 palec
Ø na hnané straně	67 mm
Délka	80 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Nástrčné klíče