

**12hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 1.1/16palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	644600 1.1/16
GTIN	4018754009350
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

**Norma:****DIN 3120-D 20****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

**Technický popis**

Délka	54 mm
Rozměr klíče	1.1/16 palec
Ø na hnané straně	38,5 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Nástrčné klíče