



6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, 6hran: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627372 10
GTIN	7610733243754
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

Technický popis

Délka ramen	230×28 mm
Povrch	práškově nanášený lak
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
6hran	10 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ano
Krátké rameno	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

