

**12hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 1.1/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	644600 1.1/8
GTIN	4018754009367
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Délka	57 mm
Ø na hnané straně	41 mm
Rozměr klíče	1.1/8 palec
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Nástrčné klíče