



6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, 6hran: 2,5mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 627372 2,5 |
| GTIN | 7610733243693 |
| Třída artiklu | 63D |

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný, chromovaný a s **práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

Technický popis

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Povrch | práškově nanášený lak |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl |
| Délka ramen | 113×9 mm |
| 6hran | 2,5 mm |
| Materiál | Speciální slitina PB Swiss Tools |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Kulová hlava na dlouhém rameni | ano |
| Úhel 100 stupňů | ano |
| Krátké rameno | ano |
| Dlouhé provedení | ano |
| Druh produktu | Šroubováky |

