



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, 6-hran: 4 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627420 4
GTIN	7610733087686
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools. Povrch niklovaný a chromovaný.

Délka čepel: 150 mm

Celková délka: 190 mm

Technický popis

Délka čepel	150 mm
6hran	4 mm
Celková délka	190 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky