

Garant**NC navrtávák HSS-E-PM č. 112010 s plastovým boxem 90°, Typ: 6-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Sada NC navrtáváků v plastovém boxu.

Vysoce výkonný NC navrtávák.

Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu **pro vysoké nároky** na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích. Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím – díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středícího otvoru. Velice stabilní díky krátkým třiskovým drážkám.

S unášecími plochami dle DIN 1835-B.**Obsah:**

4 NC navrtáváky č. 112010.

Obsah:

Po 1 NC navrtáváku: vel. 6; 8; 10; 12.

Rozsah dodávky:

4dílná sada NC navrtáváků s plastovým boxem.

Upozornění:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný \varnothing (nikoli všeobecně otáčky pro vnější \varnothing vrtáku).

Technický popis

Jmenovitý $\varnothing D_c$	6 mm
-----------------------------	------

Jmenovitý $\varnothing D_c$	8 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	10 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	12 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	h6
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 1835 B s h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

Příslušenství

NC navrtávák HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 10 mm	112010 10
NC navrtávák HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 8 mm	112010 8
NC navrtávák HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 6 mm	112010 6
NC navrtávák HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 12 mm	112010 12