

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 22X24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	243 mm
Rozměr klíče ₂	24 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	38,5 mm
Maximální výška očka h ₁ max.	15 mm
Rozměr klíče ₁	22 mm
Maximální výška očka h ₂ max.	16 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	42 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč