

**Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 11X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Rozměr klíče d_2	13 mm
Rozměr klíče d_1	11 mm
Maximální výška oka $h_{2 \max}$	10 mm
Maximální výška oka $h_{1 \max}$	9 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2 \max.$	24 mm
Délka klíče L	170 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1 \max.$	21,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč