

**12hranná hlavice, 1 palec, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	647000 32
GTIN	4018754009886
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hran dle DIN 3120-D 25 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na hnané straně	45 mm
Délka	67 mm
Rozměr klíče	32 mm
Upínací 4hran	1 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

