



6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro, 6hran: 0,7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627470 0,7
GTIN	4013288032072
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce **otočnou koncovkou** (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná **zóna rychlého otáčení** pro rychlé a efektivní šroubování a **silová zóna** pro přenos vyšších krouticích momentů.

Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý. **Profil Hex-Plus** zamezuje deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Technický popis

Délka čepele	40 mm
6hran	0,7 mm
Celková délka	137 mm
Označení výrobce	2054 Micro
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky