



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, 6-hran: 8 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627420 8
GTIN	7610733087716
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools. Povrch niklovaný a chromovaný.

Délka čepel: 150 mm

Celková délka: 195 mm

Technický popis

6hran	8 mm
Délka čepel	150 mm
Celková délka	195 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky