



## 12hranná hlavice, 1 palec, Rozměr klíče: 46mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	647000 46
GTIN	4018754009923
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hran dle DIN 3120-D 25 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

### Technický popis

Rozměr klíče	46 mm
Délka	75 mm
Ø na hnané straně	61 mm
Upínací 4hran	1 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

