



6hranná hlavice, 1 palec, Rozměr klíče: 75mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	647100 75
GTIN	4018754009985
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hran dle DIN 3120-D 25 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Délka	115 mm
Rozměr klíče	75 mm
Ø na hnané straně	101 mm
Upínací 4hran	1 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

