



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí plně izolovaný, 6hran: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627440 6
GTIN	4010995279301
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chrom-vanadiové oceli, černěná, s nastříkanou ochrannou izolací.

Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technický popis

6hran	6 mm
Délka čepel	150 mm
Celková délka	182 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu	Šroubováky