



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí plně izolovaný, 6hran: 8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 627440 8 |
| GTIN | 4010995279318 |
| Třída artiklu | 63K |

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chrom-vanadiové oceli, černěná, s nastříkanou ochrannou izolací.

Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technický popis

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Délka čepel | 150 mm |
| 6hran | 8 mm |
| Celková délka | 182 mm |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Druh produktu | Šroubováky |