

**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: EK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Ušlechtilý korund bílý. Specifikace: 89A80I7AV53 steel universal.**

**Použití:**

**Pro přebroušování vrtáků, fréz, atd.** Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.

Tvar: 6

Tloušťka podlahy E: 10 mm

Zkratka brusiva: A

**Technický popis**

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	A
Brusivo	Ušlechtilý korund bílý
Specifikace	89A80I7AV53 ocel univerzální
Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	6

Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	100×50×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	10 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč