



Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 29 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	621340 29
GTIN	4045197528285
Třída artiklu	62C

Popis

Provedení:

Kovaný pro nejvyšší nároky se zvláště úzce tolerovanými otvory klíčů. Speciální dutý tvar, pro matice na dlouhých přesahujících šroubech. Oboustranné stejné otvory klíčů; vel. 6 a 7 oboustranný 6-hran, od vel. 8 se 6-hranem na dlouhém a 12-hran na krátkém rameni. Cca 90 – 95° zalomený.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče L₁: 300 mm

Délka klíče L₂: 62 mm

Ø otvoru F: 22 mm

Technický popis

Ø otvoru F	22 mm
Délka klíče L ₁	300 mm
Rozměr klíče	29 mm
Délka klíče L ₂	62 mm
Délka ramena krátká strana	12-hranný nástrčný klíč
Délka ramena krátká strana	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Úhel	90 - 95 stupeň

Výrobní postup	kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ano
Druh produktu	Nástrčný klíč