

HOLEX**Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 19 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 621340 19 |
| GTIN | 4045197528186 |
| Třída artiklu | 62C |

Popis**Provedení:**

Kovaný pro nejvyšší nároky se zvláště úzce tolerovanými otvory klíčů. Speciální dutý tvar, pro matice na dlouhých přesahujících šroubech. Oboustranné stejné otvory klíčů; vel. 6 a 7 oboustranný 6-hran, od vel. 8 se 6-hranem na dlouhém a 12-hran na krátkém rameni. Cca 90 – 95° zalomený.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče L₁: 204 mm

Délka klíče L₂: 41 mm

Ø otvoru F: 15 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Rozměr klíče | 19 mm |
| Délka ramena krátká strana | 12-hranný nástrčný klíč |
| Délka ramena krátká strana | 6-hranný nástrčný klíč |
| Délka klíče L ₁ | 204 mm |
| Délka klíče L ₂ | 41 mm |
| Ø otvoru F | 15 mm |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |
| Úhel | 90 - 95 stupeň |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Výrobní postup | kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ano |
| Druh produktu | Nástrčný klíč |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Sada nástrčných klíčů, zalomené Počet klíčů 11 | 621345 11 |
| Sada nástrčných klíčů, zalomené Počet klíčů 8 | 621345 8 |