

**HOLEX****Rychlovýměnná spojka IMPACT, 1/4 palce****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650055
GTIN	4045197286109
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako **AS-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Vnější 4-hran dle DIN 3121 s dvojnásobným kuličkovým blokováním. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121-G 6,3 s otvorem a kruhovou drážkou.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Upínací 4hran: 1/4 palec

Celková délka: 35 mm

4hran na výstupu: 1/4 palec

**Technický popis**

4hran na výstupu	1/4 palec
Celková délka	35 mm

Upínací 4hran	1/4 palec
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	černěné
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Rychlovýměnná spojka