

**Oboustranný kloubový klíč, Rozměr klíče: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.

Stabilní dvojitá profilová stopka T; s tenkostěnnými, hlubokými hlavami s profilem AS-Drive. Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 220°).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaný povrch dokončován kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Technický popis

Délka klíče L	250 mm
Ø hlavy D ₁	23,7 mm
Ø hlavy D ₂	26,3 mm
Rozměr klíče ₁	17 mm
Rozměr klíče ₂	19 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč